



FICHA TECNICA: LENTES BLANDAS REEMPLAZO ANUAL



C/ RAMAL DE HOYOS 7 LOCAL 53
 29620 TORREMOLINOS. MALAGA
 TEL: 952 37 71 16//692 955 033
 FAX: 952 37 71 16
 PEDIDOS: info@nhoalent.com
 WEB: WWW.NHOALENT.COM

Lentes: Lentes de Contacto **A MEDIDA.**

MODELO	LENTE	MATERIAL	DK	DØ	RADIOS	POTENCIAS
ESFER 38	ESFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 .paso 0,50mm	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
ESFER 48	ESFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
ASFER 38	ASFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
ASFER 48	ASFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A-9,8.	30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR 38	TORICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. Paso
TR 48G EXEL	TORICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
TR 60 HD	TORICAS	FILCON_ II 2	26	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR49-EXTERNO	TORICAS TORO EXTERNO	FILCON I 2	16	12,50-16,00. paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
NL-PROGRESIVA	PROGRESIVA ESFERICAS	FILCON I 2	16	12,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
EXEL -PR TORICAS PROGRESIVAS	PROGRESIVAS TORICAS	FILCON_ II 2	26	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso

LENTE TORICAS: - **CILINDROS:** -0,50 a -8,0 en pasos de 0,25dp.
 - **EJES:** 5º a 180º en pasos de 5º
 - **NOMENCLATURA:** Adaptación: Km+0,60/Marca: Punto A las 6h
 -

LENTE PROGRESIVAS: ADC +0.75 A +4.00- En paso +0.025 dp

Trazabilidad: Número de lote.

Conservación: Temperatura ambiente. (15-35º)

Esterilización: Autoclave.

Presentación: Viales

TODAS NUESTRAS LENTES SE PUEDEN FABRICAR EN HIDROGEL SILICONA- SUPLEMENTO +7 €