



## LENTES BLANDAS REEMPLAZO ANUAL

### Lentes: Lentes de Contacto **A MEDIDA.**

MODELO	LENTES	MATERIAL	DK	DØ	RADIOS	POTENCIAS
ESFER 38	ESFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 .paso 0,50mm	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
ESFER 48	ESFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
ASFER 38	ASFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,20-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
ASFER 48	ASFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A-9,8.	30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR 38	TORICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. Paso
TR 48G EXEL	TORICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00 . 0,25 dp. paso
TR 60 HD	TORICAS	FILCON_ II 2	26	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR49- EXTERNO	TORICAS	FILCON I 2	16	12,50-16,00. paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
NL-MULTI	PROGRESIVA	FILCON I 2	16	12,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
EXEL -PR	PROGRESIVAS	FILCON_ II 2	26	11,50-16,00 paso 0,50mm	7,40-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso

- LENTES TORICAS:** - **CILINDROS:** -0,50 a -8,0 en pasos de 0,25dp.  
 - **EJES:** 5º a 180º en pasos de 5º  
 - **NOMENCLATURA:** Adaptación: Km+0,60/Marca: A las 6h./Toro Interno

**\*Fabricación: Toro Interno// Toro Externo**

**Fabricante:** NHOALENT, S.L.

**Trazabilidad:** Número de lote.

**Conservación:** Temperatura ambiente. (15-35º)

**Esterilización:** Autoclave.

**Presentación:** Viales

**Ubicación Responsable:** TORREMOLINOS. MALAGA

**TODAS NUESTRAS LENTES SE PUEDEN FABRICAR EN HIDROGEL SILICONA- SUPLEMENTO +5 €**