



## LENTES BLANDAS Y GAS PERMEABLES ESPECIAL PARA QUERATOCONO

### Lentes: Lentes de Contacto A MEDIDA .

MODELO	LENTES	MATERIAL	DK	DØ	RADIOS	POTENCIAS
<b>*K-SOLF</b>	<b>TORICAS</b>	Blando Hidrogel Silicona	77,5	13,00 a 16,50 Pasos de 0,5mm.	7,20 a 9,80	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp
K-Solf-inver	ASFERICA	Blando Hidrogel Silicona	77,5	13,00 a 16,50 Pasos de 0,5mm.	7,20 a 9,80	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp
<b>NL-K</b>	<b>ASFERICA</b>	GAS PERMEABLE	56	8.50 a 11.50 Pasos de 0,5mm.	6.20 a 9,80	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp
SCLERAL- M	ASFERICAS	GAS PERMEABLE	120	11.50 a 12.60 Pasos de 0,5mm	5,70 a 9,00	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp
<b>SCLERAL</b>	<b>ASFERICAS</b>	GAS PERMEABLE	120	13,00 a 15,50	5,70 a 9,00	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp
<b>*SCLERAL –T</b> Escleral Toricas	<b>TORICAS</b>	GAS PERMEABLE	120	13.50 a 15,50 Pasos de 0,5mm	5,70 a 9,00	Pasos de 0,5 Dp +30,00 a -30,00
<b>SCLERAL-PR</b> Escleral Progresivas	<b>ESFERICA- PROGRESIVA</b>	GAS PERMEABLE	120	13.50 a 15,50 Pasos de 0,5mm	5,70 a 9,00	+30,00 a -30,00 Pasos de 0,5 Dp

**LENTES TORICAS:** - CILINDROS: -0,50 a -8,0 en pasos de 0,25dp.  
EJES: 5º a 180º en pasos de 5º

**\*Fabricación:**Toro Interno// Toro Externo

**Fabricante:** NHOALENT, S.L.

**Trazabilidad:** Número de lote.

**Conservación:** Temperatura ambiente. (15-35º)

**Esterilización:** Autoclave.(lentes- Blandas)

**Presentación:** Viales o Cubetas

**Ubicación Responsable:** TORREMOLINOS. MALAGA