



LENTE BLANDAS REEMPLAZO TRIMESTRAL

Lentes: Lentes de Contacto **A MEDIDA.**

MODELO	LENTE	MATERIAL	DK	DØ	RADIOS	POTENCIAS
E-38	ASFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
E-49	ASFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
E-60	ASFERICAS	FILCON_ II 2	26	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
HIDRO 75 Hidrogel- Silicona	ESFERICAS	HIDROGEL-S	77,5	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
NH-AFAQUIA Hidrogel- Silicona	ESFERICAS	HIDROGEL-S	77,5	13,50-16,00 0,50mm.paso	7,20-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso so
T-38	TORICAS	POLYMACON	7,9	12,50-16,00. 0,50mm.paso	7,40-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TH48-D	TORICAS	FILCON I 2	16	12,50-16,00 0,50mm.paso	7,40-A-9,8	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
T60 CONFORT	TORICAS	FILCON_ II 2	26	12,50-16,00 0,50mm.paso	7,40-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
T-65 HYDRO	TORICAS HS	HIDROGEL- SILICONA	77,5	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR-48 EXTRM	TORICAS* TORO EXTERNO	FILCON I 2	16	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso o
EYE-VISION	PROGRESIVA	FILCON I 2	16	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
OPTIMA-PR	PROGRESIVA TORICA	FILCON_ II 2	26	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A- 9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso

***Fabricación: Toro Externo**
Fabricante: NHOALENT, S.L.
Trazabilidad: Número de lote.
Conservación: Temperatura ambiente. (15-36°)
Esterilización: Autoclave
Ubicación Responsable: TORREMOLINOS. MALAGA